

Technische specificaties voor aanleveren documenten

Onze voorkeur gaat uit naar PDF documenten volgens de Medibel+ specificaties

PDF

Volgens Medibel+ specificaties (www.medibelplus.be)
In hoge resolutie (300 DPI)
Lettertypes/fonts moeten ingesloten zijn
Bleed/afloop voorzien van minimum 3 mm (zie hieronder)

Algemeen

Geen RGB beelden (geeft kleurafwijkingen)
Bleed/afloop voorzien van minimum 3 mm (zie hieronder)
Lever alle gebruikte lettertypes/fonts mee (postscript, truetype of open type)
Lever alle gebruikte beelden en vectorafbeeldingen mee
Print van het volledige werk

Opmaakpakket

Adobe Creative suite CS6 (Indesign CS6, Photoshop CS6 en Illustrator CS6) voor Mac OSX

Gebruikte beelden

CMYK, greyscale of bitmap
Eindresolutie van 300 DPI voor CMYK en greyscale beelden
Eindresolutie van 1200 DPI voor bitmap beelden
Beelden bewaren zonder kleurprofielen
Beelden niet als DCS bewaren

Vector afbeeldingen

CMYK kleurruimte
Alle lettertypen/fonts omzetten naar lettercontouren
Als .eps of .ai bestandsextensie aanleveren



Aanleveren/doorsturen bestanden

CD, DVD, USB-stick, mail (prepress@drukkerijgoossens.be) indien kleiner als 8 mb
of FTP (voor uw logingegevens mail naar prepress@drukkerijgoossens.be)

Wat is afloop/bleed?

Een gedrukt ontwerp dient nadien schoon-gesneden te worden. Alle informatie voor de drukker (kleurbalken, registratietekens, ...) worden dan weggesneden. Het is belangrijk dat uw ontwerp dan ook van de pagina loopt. Heeft u bijvoorbeeld een opmaak met een blauwe achtergrond, voorzie dan dat dit vlak 3 mm tot 5 mm langs alle zijden van uw pagina loopt.

Omdat papier fracties van een millimeter kan verschuiven, raden wij ook aan om geen teksten te dicht bij de rand van uw opmaak te plaatsen.

-  final/gesneden formaat
-  afloop/bleed - 3 mm of 5 mm
-  snijlijnen
-  veilige zone

